











## Pipety wielokanałowe HTL Optipette, zmienna objętość



Lekkie i ergonomiczne pipety, o wysokiej odporności mechanicznej. Posiadają duży przycisk pipetowania, podpórkę palca i system miękkich sprężyn, co pozwala na znaczne zwiększenie komfortu pracy i zmniejszenie wysiłku podczas żmudnych, długotrwałych pipetowań. Czytelny licznik nastawy posiada duże cyfry, by ułatwić odczyt nastawionej pojemności. Żądaną pojemność można łatwo nastawić przy użyciu jednej ręki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	B-0078	Pipeta Optipette 8-kanałowa, OP8-10	0,5-10 µl	5141
	B-0079	Pipeta Optipette 8-kanałowa, OP8-50	5-50 µl	5142
	B-0080	Pipeta Optipette 8-kanałowa, OP8-200	20-200 µl	5143
	B-0081	Pipeta Optipette 8-kanałowa, OP8-300	50-300 µl	5144
	B-0082	Pipeta Optipette 12-kanałowa, OP12-10	0,5-10 µl	5145
	B-0083	Pipeta Optipette 12-kanałowa, OP12-50	5-50 µl	5146
	B-0084	Pipeta Optipette 12-kanałowa, OP12-200	20-200 µl	5147
	B-0085	Pipeta Optipette 12-kanałowa, OP12-300	50-300 µl	5148

### Opis

Lekkie i ergonomiczne pipety, o wysokiej odporności mechanicznej. Posiadają duży przycisk pipetowania, podpórkę palca i system miękkich sprężyn, co pozwala na znaczne zwiększenie komfortu pracy i zmniejszenie wysiłku podczas żmudnych, długotrwałych pipetowań. Czytelny licznik nastawy posiada duże cyfry, by ułatwić odczyt nastawionej pojemności. Żądaną pojemność można łatwo nastawić przy użyciu jednej ręki. Każdy trzon porusza się niezależnie, dodatkowo trzony nieco cofają się przy pobieraniu końcówek z pudełka, co zapobiega blokowaniu się końcówek. Pipety Optipette są odporne na promieniowanie UV. Ich dokładność i powtarzalność jest potwierdzona dołączonym Certyfikatem Kontroli Jakości. Każdą pipetę można samodzielnie rekalirować (procedura szczegółowo opisana w dołączonej instrukcji).