



Uchwyty z PP do eksykatorów Simax



Oryginalne uchwyty z polipropylenu (PP) do eksykatorów Simax typ 262. Niebieskie zakrętki na gwint GL36 doskonale pasują do gniazda i gwintu umieszczonego w pokrywie eksykatora. Oferowane w wersji z otworem lub w wersji pełnej.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Typ | Do modelu | Śr. otworu | Gwint |
|--|---------|----------------------------------|------------|----------------|------------|-------|
|  | S-1951 | Uchwyt z PP do eksykatorów Simax | bez otworu | 262, 262 D | - | GL36 |
|  | S-1953 | Uchwyt z PP do eksykatorów Simax | z otworem | 262 K, 262 D/K | 9 mm | GL36 |

Opis

Niebieskie zakrętki do pokrywy eksykatorów Simax 262 wykonane z polipropylenu (PP). Posiadają odpowiedni gwint GL36 doskonale dopasowany do gniazda w szklanej pokrywie. Występują w dwóch wariantach. Wersja z otworem służy do bezpiecznego osadzenia w pokrywie zaworu z kranikiem. Druga opcja to nakrętka bez otworu, zaślepiająca otwór w górnej części eksykatora. Producent deklaruje możliwość stosowania oferowanych produktów również w kontakcie z żywnością oraz w przemyśle farmaceutycznym.

Do kupienia dostępny również odpowiedni zawór z kranikiem do eksykatorów typ 262, wykonany ze szkła Simax. Aby uszczelnić gniazdo w pokrywie do zakrętek można również założyć odpowiednią uszczelkę z silikonu, która dodatkowo stabilizuje zamocowany zawór.