



**Uszczelka silikonowa do zaworu - do
 eksykatorów Simax**



Silikonowa uszczelka do eksykatorów Simax typ 262. Produkt oryginalny, doskonale pasuje do gwintu, zakrętki i zaworu znajdujących się w pokrywie eksykatora.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Do modelu | Materiał | Śr. x wys. | Śr. otworu |
|---|---------|--|----------------|----------|------------|------------|
|  | S-1957 | Uszczelka do eksykatorów szklanych Simax | 262 K, 262 D/K | silikon | 16 x 4 mm | 8 mm |

Opis

Uszczelka w eksykatorach Simax typ 262 jest wykonana z silikonu. Posiada odpowiednie wymiary i otwór, który doskonale dopasowuje się do zaworu przyłączanego w gniazdo umieszczone w szklanej pokrywie. Pozwala na uzyskanie w eksykatorze lepszej próżni a sam zawór dzięki silikonowej wkładce jest zamocowany stabilniej.

Do kupienia dostępny jest również odpowiedni szklany zawór z kranikiem do eksykatorów Simax typ 262. Dodatkowo aby prawidłowo uszczelnić gniazdo oferujemy dwa warianty nakrętek dopasowanych do gwintu w pokrywie eksykatorów Simax serii 262.