



## Uszczelka silikonowa do zaworu - do eksykatorów Simax



Silikonowa uszczelka do eksykatorów Simax typ 262. Produkt oryginalny, doskonale pasuje do gwintu, zakrętki i zaworu znajdujących się w pokrywie eksykatora.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do modelu	Materiał	Śr. x wys.	Śr. otworu
	S-1957	Uszczelka do eksykatorów szklanych Simax	262 K, 262 D/K	silikon	16 x 4 mm	8 mm

### Opis

Uszczelka w eksykatorach Simax typ 262 jest wykonana z silikonu. Posiada odpowiednie wymiary i otwór, który doskonale dopasowuje się do zaworu przyłączanego w gniazdo umieszczone w szklanej pokrywie. Pozwala na uzyskanie w eksykatorze lepszej próżni a sam zawór dzięki silikonowej wkładce jest zamocowany stabilniej.

Do kupienia dostępny jest również odpowiedni szklany zawór z kranikiem do eksykatorów Simax typ 262. Dodatkowo aby prawidłowo uszczelnić gniazdo oferujemy dwa warianty nakrętek dopasowanych do gwintu w pokrywie eksykatorów Simax serii 262.