

















Końcówki Diamond® do pipet Gilson - Easypack i Ecopack



Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Pakowane w worki z zamknięciem strunowym, z możliwością wielokrotnego zamykania i otwierania. Autoklawowalne w warunkach: 121°C/0,1 Mpa/20 minut.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Ilość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-2872	Końcówki D10 Easypack	0,1-10 µl	5 x 200 szt.	F161631	1000 szt.
	K-2873	Końcówki D10 Ecopack	0,1-10 µl	10 x 1000 szt.	F161630	10000 szt.
	K-4404	Końcówki DL10 Ecopack	0,1-20 µl	10 x 1000 szt.	F161450	10000 szt.
	K-4408	Końcówki DL10 Easypack	0,1-20 µl	5 x 200 szt.	F161451	1000 szt.
	K-2877	Końcówki D200 Easypack	2-200 µl	5 x 200 szt.	F161931	1000 szt.
	K-2878	Końcówki D200 Ecopack	2-200 µl	10 x 1000 szt.	F161930	10000 szt.
	K-4409	Końcówki D300 Easypack	20-300 µl	5 x 200 szt.	F161731	1000 szt.
	K-4405	Końcówki D300 Ecopack	20-300 µl	10 x 1000 szt.	F161730	10000 szt.
	K-2883	Końcówki D1000 Easypack	100-1000 µl	5 x 200 szt.	F161671	1000 szt.
	K-4406	Końcówki D1000 Ecopack	100-1000 µl	10 x 1000 szt.	F161670	10000 szt.
	K-4410	Końcówki D1200 Easypack	50-1200 µl	5 x 200 szt.	F161111	1000 szt.
	K-2884	Końcówki D1200 Ecopack	50-1200 µl	10 x 1000 szt.	F161110	10000 szt.
	K-2887	Końcówki D5000 Easypack	1000-5000 µl	3 x 334 szt.	F161571	1002 szt.
	K-2888	Końcówki D10mL Easypack	1000-10000 µl	4 x 50 szt.	F161210	200 szt.

Opis

Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Pakowane w worki z zamknięciem strunowym, z możliwością wielokrotnego zamykania i otwierania. Autoklawowalne w warunkach: 121°C/0,1 Mpa/20 minut.

Koncówki Ecopack są dostępne w dużych, ekonomicznych opakowaniach (10 x 1000 końcówek).