




Nasadka filtracyjna ze szkła Duran do zestawu do filtracji próżniowej Duran - szlif NS 45/40



Nasadka do zestawu filtracji próżniowej Duran wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Ze szlifem wewnętrznym NS45/40 i bocznym króćcem szklanym z gwintem GL14. Nasadkę nakłada się na kolbę stożkową, a od góry umieszcza się na niej krążek (wkładkę) z PTFE. Element zapasowy, oferowany pojedynczo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif
	G-2884	Nasadka filtracyjna do zestawu do filtracji próżniowej Duran	NS 45/40

Opis

Zapasowa nasadka filtracyjna zakładana szczelnie na kolbę stożkową z zestawu do filtracji próżniowej Duran. Od góry umieszcza się na niej krążek z PTFE. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3 Duran, charakteryzującego się bardzo niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, odpornego na działanie gorącej wody, silnych kwasów oraz roztworów zasadowych. Autoklawowalna. Od góry wykończona solidnym kołnierzem, od dołu szlifem wewnętrznym NS45/40. Z boku nasadki umieszczono króciec zakończony gwintem idealnie dopasowanym do zakrętki GL14, za pomocą którego do zestawu filtracyjnego można przykręcić [oliwkę](#) i podłączyć się do źródła próżni (pompki wodnej lub pompy membranowej). Element zapasowy, oferowany pojedynczo.

Nasadka filtracyjna jest częścią zestawu do filtracji ([G-2881](#), [G-2882](#)), w skład którego wchodzi poniższe elementy:

1. [Lejek ze szkła](#) (G-2886, G-2887)
- 2A. [Spiekany krążek filtracyjny w szklanej obręczy o śr. 50 mm](#) (G-2867)
- 2B. [Krążek perforowany o śr. 48 mm](#) (G-2961)
3. [Wkładka z PTFE](#) (G-0511)
4. [Klamra zaciskowa](#) (G-0521)
5. Nasadka filtracyjna (G-2884)
6. [Zakrętki z PBT z otworem, bez septy](#) (G-0245)
7. [Oliwka do węży z uszczelką silikonową](#) (G-0501)
8. [Kolba filtracyjna](#) (G-2890, G-2891)