



## Butelki laboratoryjne Duran® Youtility - bezbarwne



Butelki laboratoryjne Duran® Youtility z bezbarwnego szkła borokrzemowego 3.3. Nowoczesna konstrukcja zawiera specjalnie ukształtowane strefy chwytania po obu stronach butelki oraz wstępnie zdefiniowany obszar etykietowania. Zestawy zawierają cztery jednakowe butelki ze skróconym gwintem GL45 wraz z nowoczesnymi pierścieniami wylewowymi i zakrętkami Duran® Youtility wykonanymi z PP.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	G-2412	Butelki laboratoryjne Duran® Youtility	z zakrętką	bezbarwne	125 ml	55 x 124 mm	GL45	4 szt.
	G-2413	Butelki laboratoryjne Duran® Youtility	z zakrętką	bezbarwne	250 ml	66 x 158 mm	GL45	4 szt.
	G-2414	Butelki laboratoryjne Duran® Youtility	z zakrętką	bezbarwne	500 ml	78 x 193 mm	GL45	4 szt.
	G-2416	Butelki laboratoryjne Duran® Youtility	z zakrętką	bezbarwne	1000 ml	93 x 253 mm	GL45	4 szt.

### Opis

Butelki laboratoryjne Duran® Youtility wykonano z bezbarwnego szkła borokrzemowego 3.3. Szkło zgodne ze standardami farmakopei, dzięki czemu produkt nadaje się idealnie również do zastosowań w produkcji farmaceutycznej. Pojemność nominalna wraz ze skalą oraz informacje dodatkowe znajdujące się na ścianie, wykonano białą emalią odporną chemicznie. Kod Retrace umieszczony na butelce umożliwia przesłanie produkcji partii i certyfikację jej zgodności.

Specjalnie ukształtowane strefy chwytania po obu stronach butelki umożliwiają łatwiejszą i bezpieczniejszą obsługę. Smuklejszy kształt butelki Duran® Youtility pozwala na bardziej optymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni w autoklawach i lodówkach laboratoryjnych. Butelki można również bezpiecznie przechowywać poziomo, na boku. Dzięki nowemu gwintowi otwieranie lub zamykanie butelki Duran® Youtility jest znacznie szybsze. Ergonomicznie ukształtowana zakrętka ze zoptymalizowanymi rowkowaniami pozwala na skuteczniejsze i łatwiejsze dokręcania i odkręcanie. Mimo nowoczesnego kształtu nakrętki gwint jest w pełni kompatybilny z tradycyjnymi zamknięciami DIN GL45 i innymi akcesoriami.

Każdą butelkę Duran® Youtility dostarcza się jako kompletny system, z kolorowym znacznikiem, pierścieniem wylewowym i zakrętką GL45 Duran® Youtility wykonanymi z polipropylenu (PP) o unikalnym odcieniu niebieskiego (cyjan). W pełni autoklawowalne w temperaturze 121 °C lub 134 °C.

Do wstępnie zdefiniowanego obszaru etykietowania można wykorzystać oferowane dodatkowo, samoprzylepne etykiety. Do zastosowań wymagających wysokiej przepuszczalności światła przez nakrętkę lub gwarancji bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością (wolny od bisfenolu A (BPA) i halogenów) polecamy ergonomiczną zakrętkę Yutility® GL45 z polimeru PMP, bez wkładki, kompatybilną zarówno z butelkami, kolbami Duran GL45, jak i butelkami Yutility®. W celu zapewnienia identyfikowalności przezroczyste nakrętki Yutility®, odporne na krótkotrwałe działanie temperatury do 160 °C, mają oznaczenia kodem Retrace.