





Kolby gruszkowe dwuszyjne ze szkła Duran - szyjka boczna skośna



Dwuszyjne kolby gruszkowe (sercowe) Lenz wykonane ze szkła Duran. W zależności od modelu szyja główna zakończona standardowym szlifem NS 14/23 lub NS 19/26. Dodatkowa szyja skośna posiada szlif NS 14/23.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Szlif	Szlif boczny	Średnica
	G-5871	Kolby gruszkowe dwuszyjne ze szkła Duran	szyjka boczna skośna	25 ml	NS 14/23	NS 14/23	40 mm
	G-5872	Kolby gruszkowe dwuszyjne ze szkła Duran	szyjka boczna skośna	25 ml	NS 19/26	NS 14/23	40 mm
	G-5873	Kolby gruszkowe dwuszyjne ze szkła Duran	szyjka boczna skośna	50 ml	NS 14/23	NS 14/23	50 mm
	G-5874	Kolby gruszkowe dwuszyjne ze szkła Duran	szyjka boczna skośna	50 ml	NS 19/26	NS 14/23	50 mm
	G-5875	Kolby gruszkowe dwuszyjne ze szkła Duran	szyjka boczna skośna	100 ml	NS 14/23	NS 14/23	64 mm
	G-5876	Kolby gruszkowe dwuszyjne ze szkła Duran	szyjka boczna skośna	100 ml	NS 19/26	NS 14/23	64 mm
	G-5877	Kolby gruszkowe dwuszyjne ze szkła Duran	szyjka boczna skośna	250 ml	NS 14/23	NS 14/23	85 mm
	G-5878	Kolby gruszkowe dwuszyjne ze szkła Duran	szyjka boczna skośna	250 ml	NS 19/26	NS 14/23	85 mm

Opis

Kolby owalne z pionową szyją środkową oraz dodatkową, skośną szyją boczną wykonano ze szkła borokrzemowego 3.3. Charakteryzują się ono bardzo dobrą odpornością chemiczną i temperaturową, wysoką przepuszczalnością światła, jak również minimalną rozszerzalnością cieplną. Ponadto wzmocnione krawędzie szlifów zapobiegają stłuczeniu podczas mycia i transportu. Kolby gruszkowe (sercowe) dostępne w czterech wariantach pojemności: od 25 ml do 250 ml. Prosta szyja centralna wyposażona jest w standardowy szlif NS 14/23 lub NS 19/26. Natomiast szyję boczną ustawioną skośnie pod kątem 25° zakończono szlifem NS 14/23. Dzięki standardowym szlifom szyję centralną oraz boczną można szybko i szczelnie połączyć z kolumnami, chłodnicami, wkraplaczami, adapterami, lejkami.

Dla dodatkowego zabezpieczenia połączeń szlifowych można zastosować klamry typu Keck z [tworzywa sztucznego](#), ze [stali](#)

[nierdzewnej](#) lub ze [stali sprężynowej](#).

Kolby ze szkła Duran można autoklawować. Wypalany, trwały biały nadruk służy jako pole do opisu.

W ofercie posiadamy również kolby trójzszyjne oraz dwuszzyjne. Do mniej skomplikowanych procedur polecamy [kolby okrągłodenne Duran](#).