




Filtr do pipetorów neoLab Line i Sunlab



Zapasowy filtr do pipetorów ma średnicę 30 mm. Wyposażony w hydrofobową membranę z PTFE. Średnica porów 0,45 μm .

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Membrana	Średnica	Śr. porów
	D-6028	Filtr do pipetorów neoLab Line, Sunlab SU1700, Sunlab SU1730	hydrofobowy	PTFE	30 mm	0,45 μm

Opis

Zapasowy filtr do pipetorów neoLab Line i Sunlab (SU1700, SU1730) ma średnicę 30 mm. Posiada membranę z PTFE o właściwościach hydrofobowych. Średnica porów wynosi 0,45 μm .