



## Odbieralniki z krótką rurką - zgięte pod kątem 105°



Odbieralnik ze szkła Duran<sup>®</sup> ze szlifem wewnętrznym. Dostępny dla standardowych szlifów NS 14/23, 19/26, 24/29 oraz 29/32. Zakończony rurką wygiętą pod kątem 105° o długości 65 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Szlif wew.	Długość
	G-6301	Odbieralnik z krótką rurką	zgięty 105°	NS 14/23	65 mm
	G-6302	Odbieralnik z krótką rurką	zgięty 105°	NS 19/26	65 mm
	G-6303	Odbieralnik z krótką rurką	zgięty 105°	NS 24/29	65 mm
	G-6304	Odbieralnik z krótką rurką	zgięty 105°	NS 29/32	65 mm

### Opis

Odbieralnik destylacyjny wykonany ze szkła Duran<sup>®</sup>. Posiada szlif żeński (wewnętrzny). Zakończony rurką o długości 65 mm i średnicy 12 mm. Rurka wylotu cieczy została względem szlif wygiętą pod kątem 105°. Łącznik destylacyjny jest dostępny dla szlifów NS 14/23, 19/26, 24/29 oraz 29/32. Standardowy szlif odbieralnika najczęściej łączy się szczelnie z [chłodnicami Liebiga](#). Dysponujemy ponadto kolbami destylacyjnymi ze szkła Duran, w tym również kolbami [dwuszyjnymi](#) i trójszyjnymi (z szyjami bocznymi [prostymi](#) lub [skośnymi](#)). Aby zabezpieczyć połączenia szlifowe w ofercie posiadamy klamry typu Keck: z [tworzywa sztucznego](#), [stali nierdzewnej](#) lub ze [stali sprężynowej](#).