

Odbieralnik z długą rurką - zgięty pod kątem 105°

Brak zdjęcia



Odbieralnik ze szkła borokrzemowego Duran® ze szlifem wewnętrznym. Dostępny dla standardowych szlifów NS 14/23, 19/26, 24/29 oraz 29/32. Nasadka zakończona jest długą rurką zagiętą pod kątem 105°.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Szlif wew.	Długość
	G-6306	Odbieralnik z długą rurką	zgięty 105°	NS 14/23	190 mm
	G-6307	Odbieralnik z długą rurką	zgięty 105°	NS 19/26	200 mm
	G-6308	Odbieralnik z długą rurką	zgięty 105°	NS 24/29	200 mm
	G-6309	Odbieralnik z długą rurką	zgięty 105°	NS 29/32	200 mm

Opis

Odbieralnik z długą rurką Lenz wykonano ze szkła Duran®. Rurka wylewki destylacyjnej została wygięta względem szlif pod kątem 105°. Nasadka posiada szlif żeński (wewnętrzny) NS 14/23, 19/26, 24/29 lub 29/32. Zakończona wylotem o średnicy 12 mm i długości 190 mm (NS 14/23) lub 200 mm.

W aparaturze do destylacji odbieralnik łączy się z [chłodnicą destylacyjną](#). Do odbierania destylatu można zastosować kolby Erlenmeyera Duran z [wąską](#) lub [szeroką](#) szyją. Ponadto do destylacji dysponujemy [kolbami okrągłodennymi ze szkła Duran](#), w tym również kolbami dwuszyjnymi (z szyjami bocznymi [prostymi](#) lub [skośnymi](#)) i trójszyjnymi (z szyjami bocznymi [prostymi](#), a także [skośnymi](#)). Aby zabezpieczyć połączenia szlifowe w ofercie mamy klamry typu Keck: z [tworzywa sztucznego](#), ze [stali sprężynowej](#) lub [stali nierdzewnej](#).