




Wytrząsarka vortex Heavy Duty - cyfrowa



Wytrząsarka vortex Heavy Duty VXHDAL z ruchem okrężnym po orbicie 4,9 mm. Wersja cyfrowa, zamontowane wyświetlacze LED wskazują ustawienie prędkości oraz czasu, którymi steruje się przy użyciu odpowiednich przycisków. Ustawienia prędkości w zakresie 300-2500 obr./min w trybie normalnym oraz do 3500 obr./min w trybie dotykowym. Dostępna szeroka oferta akcesoriów umożliwia wytrząsanie próbek o różnych pojemnościach oraz do 8 szt. mikroplitek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Nr producenta
	H-3413	Wytrząsarka vortex Heavy Duty VXHDDG	cyfrowa	300-3500 obr./min	30392136

Opis

Wytrząsarka vortex Heavy Duty VXHDDG - cyfrowa

Wytrząsarka vortex Heavy Duty w wersji cyfrowej, umożliwiającej uzyskanie precyzyjnych ustawień pracy urządzenia. Odpowiednie przyciski góra/dół sterujące prędkością oraz czasem (od 1 sekundy do 9999 minut). Zamontowane wyświetlacze LED informują na bieżąco o warunkach pracy urządzenia. Zakres prędkości obrotowej w trybie pracy ciągłej wynosi 300-2500 obr./min. oraz do 3500 obr./min. w trybie dotykowym.

Urządzenie umożliwia mieszanie próbek do 1,1 kg po orbicie 4,9 mm. Może być wykorzystywane do powolnego lub szybkiego mieszania próbek o średnicy od 0,5 mm do 29 mm. Ponadto oferowane dodatkowo płaskie wkładki piankowe, po odpowiednim przycięciu, mogą służyć jako adaptory dla wymiaru naczyń, zgodnego z własnymi potrzebami. Co więcej, Heavy Duty jest przystosowane również do pracy z kolbami Erlenmayera o pojemności do 1 litra. Może służyć także do mieszania próbek umieszczonych w mikroplitykach.

Oferowany vortex firmy Ohaus posiada wyjątkowo wytrzymałą konstrukcję i silnik najwyższej jakości, umożliwiający pracę ciągłą z w pełnym zakresie prędkości obrotowej. Waga produktu 6,7 kg, wymiary: szer. 168 mm x gł. 241 mm x wys. 160 mm.

W zakresie dostawy każdego urządzenia znajdują się: nasadka uniwersalna do próbek ([H-3421](#)), uniwersalny uchwyt do wkładów piankowych ([H-3426](#)), pokrywa uchwyty uniwersalnego ([H-3427](#)), wkład piankowy na 38 mikropróbówek o poj. 1,5-2,0 ml ([H-3432](#)), pojedynczy uchwyt na mikroplityki ([H-3441](#)), przewód zasilający, instrukcja obsługi.

W sprzedaży posiadamy również wytrząsarkę [Heavy Duty w wersji analogowej](#).

Aksesoria do wytrząsarki

Do wytrząsarki producent oferuje bogatą gamę dodatkowych akcesoriów optymalizujących pracę, przeznaczonych do probówek, kolb i płytek.

Dla probówek są to: nasadka uniwersalna do probówki ([H-3421](#)), wkłady piankowe z przygotowanymi otworami dla probówek do 29 mm (od H-3431 do H-3439) lub do samodzielnego wykonania otworów ([H-3439](#)). Aby użyć wkładów piankowych konieczny jest zakup uchwytu uniwersalnego ([H-3426](#)), w którym trzeba je umieścić. Dla dodatkowego zabezpieczenia probówek we wkładzie, można go zamknąć montując na jego górze pokrywę ([H-3427](#)).

Kolby Erlenmayera z kolei mocuje się w specjalnych gumowych uchwytach([H-3452](#), i [H-3453](#)).

W urządzeniach można wytrząsać również mikro płytki, dzięki specjalnej nasadce ([H-3441](#)). Umieszczona w niej wkładka [H-3442](#) pomieści 2 szt. płytek. Istnieje możliwość jednoczesnego wytrząsania do ośmiu mikro płytek, dzięki połączeniu dwóch nasadek ([H-3443](#) i [H-3444](#)) w dwupoziomą instalację.