

Dozowniki do taśm Write-On™



Brak zdjęcia

Dozowniki do taśm Write-on™ posiadają platformy do opisywania taśm. Platformy mają krawędź tnącą, która umożliwia pracę jedną ręką. Dozowniki są dopasowane do taśm o średnicy wewnętrznej **25 oraz 75 mm**. Zmieszczą nawet pięć wąskich taśm (o szer. 12-19 mm) lub cztery szerokie (25 mm).

Dostępne są dwie wersje dozowników: **standardowy** (wykonany ze stali pokrytej tworzywem sztucznym) i **ekonomiczny** (zbudowany z plastiku). Oba typy sprzedawane są z białą rolką taśmy Write-on™.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Maks. śr. rolki	Model
	F13472-0000	Dozownik do taśm Write-On™	25/75 mm	standardowy
	L-4363	Dozownik do taśm Write-On™	25/75 mm	ekonomiczny

Opis

Dozowniki do taśm Write-on™ firmy Bel-Art zawierają platformy przeznaczone do opisywania taśmy przed jej ucięciem. Platformy mają krawędź tnącą umożliwiającą pracę jedną ręką.

Urządzenia pasują do taśm o średnicy wewnętrznej **25 oraz 75 mm**. Pomieszczą nawet pięć wąskich taśm (o szer. 12-19 mm) lub cztery szerokie (25 mm). W zestawie znajdują się trzy dyski separujące, które umożliwiają płynne rozwijanie do czterech taśm bez zahaczeń.

Dostępne są dwa modele: standardowy i ekonomiczny.

Model standardowy posiada dociążoną, pokrytą tworzywem sztucznym, stalową podstawę z gumowymi nóżkami, które zapobiegają poruszaniu się produktu w trakcie pracy. Krawędź tnąca także wykonana jest ze stali.

Wariant ekonomiczny zbudowany jest z lekkiego plastiku, podobnie jak krawędź tnąca platformy. Posiada otwory, które umożliwiają jej przytwierdzenie do blatu roboczego lub do ściany (zestaw nie zawiera adapterów).

Obie wersje dozowników sprzedawane są z jedną, białą rolką taśmy Write-on™. W sprzedaży mamy także pasujące do dozowników [taśmy Write-on™](#) w różnych kolorach i rozmiarach.

Wymiary urządzeń to **302 × 143 × 121 mm**.