



## Nakrętki gwintowane magnetyczne ND18 z septą

Nakrętki gwintowane magnetyczne ND18. Srebrne. Zespalone z septą. Z otworem o  $\varnothing$  8 mm lub zamknięte.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Septa	Grubość	Twardość Shore'a	Szt./Op.
	7-0845	Nakrętki z otworem	Silikon niebieski przezroczysty / PTFE przezroczysty	1,3 mm	45° Shore A	100 szt.
	7-0846	Nakrętki z otworem	Silikon biały / PTFE niebieski	1,5 mm	55° Shore A	100 szt.
	7-0847	Nakrętki z otworem	Silikon biały/PTFE czerwony	1,3 mm	45° Shore A	100 szt.
	7-0848	Nakrętki zamknięte	Silikon biały/PTFE czerwony	1,3 mm	45° Shore A	100 szt.
	7-0849	Nakrętki z otworem	Butyl czerwony/ PTFE szary	1,6 mm	55° Shore A	100 szt.
	7-0850	Nakrętki zamknięte	Butyl czerwony/ PTFE szary	1,6 mm	55° Shore A	100 szt.

### Opis

Nakrętki gwintowane magnetyczne ND18. Srebrne. Zespalone z septą. Z otworem o  $\varnothing$  8 mm lub zamknięte.

#### 1. Z septą z silikonu/z tworzywa PTFE

**Odporność na temperatury:** od -60°C do 200°C.

#### 2. Z septą butylową/z tworzywa PTFE

**Odporność na temperatury:** od -40°C do 120°C.