


**Zamknięcia typu Push-On ND8**



Zamknięcia typu Push-On z PE, z wyjątkowo cienkim miejscem na przekłucie z PE. Przeznaczone do fiolek z wywinętym brzegiem ND8.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Septa	Twardość Shore'a	Szt./Op.
	7-0616	Zamknięcia typu Push-On ND8	bez septy - z cienkim miejscem na przekłucie	-	100 szt.
	7-0617	Zamknięcia typu Push-On ND8	Kauczuk naturalny czerwono-pomarańczowy / TEF przezroczysty	60° shore A	100 szt.
	7-0618	Zamknięcia typu Push-On ND8	Silikon biały / PTFE czerwony	45° Shore A	100 szt.

**Opis**

Przeznaczone do fiolek z wywinętym brzegiem ND8.

Zamknięcia typu Push-On z PE, z wyjątkowo cienkim miejscem na przekłucie z PE.

Zamknięcia przezroczyste z PE, 9 x 5,9 mm, z otworem o śr. 4 mm.

Septa z kauczuku naturalnego czerwono-pomarańczowego/TEF przezroczysty, grubość 1,0 mm.

Septa z białego silikonu/PTFE czerwony, grubość 1,3 mm.