






Fiolki gwintowane ND10 - 1,5 ml

Standardowe fiolki wykonane z przezroczystego lub brązowego szkła. Z szerokim otworem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	7-0725	Fiolki gwintowane ND10	-	bezbarwne	1,5 ml	32 x 11,6 mm	ND10	100 szt.
	7-0726	Fiolki gwintowane ND10	Z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia	bezbarwne	1,5 ml	32 x 11,6 mm	ND10	100 szt.
	7-0727	Fiolki gwintowane ND10	Z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia	oranżowe	1,5 ml	32 x 11,6 mm	ND10	100 szt.

Opis

Standardowe fiolki wykonane z przezroczystego lub brązowego szkła. Z szerokim otworem.

Pojemność: 1,5 ml.

Gwint: 10-425.

Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.

Wymiary: 32 x Ø 11,6 mm.