



Fiolki z zakrętkami i septami

Wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego Typ I (5.1). Z zakrętkami gwintowanymi, wyposażonymi w septy butyl/PTFE. Odporne na temperatury do 110°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wys. x śr.	Szt./Op.
	2-7230	Fiolki z zakrętką	2 ml	36 x 12 mm	100 szt.
	2-7231	Fiolki z zakrętką	4 ml	46 x 15 mm	100 szt.
	2-7232	Fiolki z zakrętką	8 ml	61 x 17 mm	200 szt.
	2-7233	Fiolki z zakrętką	12 ml	66 x 19 mm	200 szt.
	2-7234	Fiolki z zakrętką	16 ml	71 x 21 mm	200 szt.
	2-7235	Fiolki z zakrętką	24 ml	86 x 23 mm	200 szt.
	2-7236	Fiolki z zakrętką	30 ml	75 x 27 mm	100 szt.

Opis

Wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego Typ I (5.1). Z zakrętkami gwintowanymi, wyposażonymi w septy butyl/PTFE. Odporne na temperatury do 110°C.