
















Fiolki Headspace ND20



Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolytycznej. Dostępne w różnych pojemnościach. Z okrągłym lub płaskim dnem. Okrągłe dno jest stabilniejsze przy wysokim ciśnieniu wewnętrznym w czasie wyrównywania temperatury. Ułatwia ono wsunięcie próbki do bloku grzejnego, gdy wprowadza się ją tam za pomocą magnesów. Płaskie dno znakomicie pasuje, jeśli fiolki w danym urządzeniu muszą nieznacznie poruszać się w dół.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Typ | Do urządzeń | Kolor | Pojemność | Wys. x śr. | Gwint | Szt./Op. |
|---|---------|--|-------------|---|-----------|-----------|----------------|-------|----------|
|  | 7-0788 | Fiolki Headspace | okrągłe dno | Perkin Elmer | bezbarwne | 5 ml | 38,2 x 22 mm | ND20 | 100 szt. |
|  | 7-0798 | Fiolki Headspace | płaskie dno | Varian | bezbarwne | 5 ml | 38 x 20 mm | ND20 | 100 szt. |
|  | 7-0789 | Fiolki Headspace | okrągłe dno | m.in. Varian, CTC, Carlo Erba, Fisons | bezbarwne | 10 ml | 46 x 22,5 mm | ND20 | 100 szt. |
|  | 7-0790 | Fiolki Headspace | okrągłe dno | m.in. Varian, CTC, Carlo Erba, Fisons | oranżowe | 10 ml | 46 x 22,5 mm | ND20 | 100 szt. |
|  | 7-0791 | Fiolki Headspace | płaskie dno | Agilent, Carlo Erba, Dani, Fisons | bezbarwne | 10 ml | 46 x 22,5 mm | ND20 | 100 szt. |
|  | 7-0799 | Fiolki Headspace | płaskie dno | Varian | bezbarwne | 10 ml | 54,5 x 20 mm | ND20 | 100 szt. |
|  | 7-0792 | Fiolki Headspace | okrągłe dno | CTC PAL /Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu), TriPlus HS | bezbarwne | 20 ml | 75,5 x 22,5 mm | ND20 | 100 szt. |
|  | 7-0793 | Fiolki Headspace | okrągłe dno | CTC PAL /Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu), TriPlus HS | oranżowe | 20 ml | 75,5 x 22,5 mm | ND20 | 100 szt. |
|  | 7-0794 | Fiolki Headspace - ze skalą i polem opisowym | okrągłe dno | Perkin Elmer, Tekmar | bezbarwne | 20 ml | 75,5 x 23 mm | ND20 | 100 szt. |
|  | 7-0795 | Fiolki Headspace | płaskie dno | Agilent, Carlo Erba, Dani, Fisons | bezbarwne | 20 ml | 75,5 x 22,5 mm | ND20 | 100 szt. |
|  | 7-0796 | Fiolki Headspace | okrągłe dno | Perkin Elmer, Tekmar | bezbarwne | 20 ml | 75,5 x 23 mm | ND20 | 100 szt. |
|  | 7-0797 | Fiolki Headspace | okrągłe dno | Perkin Elmer, Tekmar | oranżowe | 20 ml | 75,5 x 23 mm | ND20 | 100 szt. |
|  | 7-0800 | Fiolki Headspace | płaskie dno | Varian | bezbarwne | 50 ml | 101 x 31 mm | ND20 | 100 szt. |

Opis

Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej. Dostępne w różnych pojemnościach. Z okrągłym lub płaskim dnem. Okrągłe dno jest stabilniejsze przy wysokim ciśnieniu wewnętrznym w czasie wyrównywania temperatury. Ułatwia ono wsunięcie próbówki do bloku grzejnego, gdy wprowadza się ją tam za pomocą magnesów. Płaskie dno znakomicie pasuje, jeśli fiołki w danym urządzeniu muszą nieznacznie poruszać się w dół.

Fiolki posiadają ścięty brzeg Headspace lub płaski wywinięty brzeg wg DIN. Ścięty brzeg Headspace może być potrzebny przy niektórych systemach specjalnych zamknięć (Perkin Elmer). Z kolei krążki uszczelniające mają większą powierzchnię styczności na płaskim wywiniętym brzegu wg DIN. Fiolki mają różną długość szyjki. Wykonane są z przezroczystego lub brązowego szkła. Z polem na opis i oznaczeniami poziomu napełnienia lub bez pola na opis i bez oznaczeń poziomu napełnienia.