



Rotator Digi Mixer - Sunlab SU1801



Praktyczny rotator przeznaczony do intensywnego lub łagodnego wytrząsania bądź mieszania mediów sypkich i płynnych.

Możliwość zmiennego ustawiania prędkości, czasu i amplitudy w 10 różnych programach. Duży wyświetlacz LCD dla wszystkich parametrów. Prędkość obrotowa z możliwością ustawienia do 99 obr./min. Prosty w obsłudze. Wszechstronny w zastosowaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Liczba miejsc	Pozycja wytrząsania
	D-8801	Rotator Digi Mixer - Sunlab SU1801	1,5/2,0/5,0/15/50 ml	30 miejsc	pionowa
	D-8802	Dodatkowy uchwyt do rotora	1,5/2,0 ml	36 miejsc	pozioma/pionowa
	D-8803	Dodatkowy uchwyt do rotora	5,0/15 ml	22 miejsca	pionowa
	D-8804	Dodatkowy uchwyt do rotora	50 ml	12 miejsc	pionowa
	D-8805	Dodatkowy uchwyt do rotora	5,0/15 ml	12 miejsc	pozioma
	D-8806	Dodatkowy uchwyt do rotora	50 ml	12 miejsc	pozioma

Opis

Praktyczny rotator przeznaczony do intensywnego lub łagodnego wytrząsania bądź mieszania mediów sypkich i płynnych. Możliwość zmiennego ustawiania prędkości, czasu i amplitudy w 10 różnych programach. Duży wyświetlacz LCD dla wszystkich parametrów. Prędkość obrotowa z możliwością ustawienia do 99 obr./min. Prosty w obsłudze. Wszechstronny w zastosowaniu.

Niewielka masa umożliwia użytkowanie w różnych miejscach, np. na stołach roboczych, w lodówkach, ciepłarkach czy w komorach laminarnych. Urządzenie może pracować w zakresie temperatur 4-65 °C i wilgotności powietrza do 80% (przy 20°C).

W dostawie uchwyt 30-miejscowy na próbki o poj. 1,5/2,0 ml (20 miejsc), 5,0/15 ml (8 miejsc) i 50 ml (2 miejsca).

Możliwość nabycia dodatkowych uchwytów na próbki o różnych pojemnościach.

Próbki mogą być ułożone pionowo, poziomo lub pionowo/poziomo (uchwyt D-8802 pozwala na ustawienie próbek w pozycji poziomej lub pionowej).

Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok. 42 x 15 x 19 cm.