



Końcówki kondukcyjne - poj. 1000 μ l



Końcówki kondukcyjne przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
Olympus OLA 2500.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-751500	Końcówki kondukcyjne	1000 μ l, kondukcyjne	w worku (1400 szt.)
	A-751505	Końcówki kondukcyjne	1000 μ l, kondukcyjne	w statywie (8 masywnych statywów po 140 szt.)

Opis

Końcówki kondukcyjne przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
Olympus OLA 2500.