



## Rozpylacz

Niedrogi i funkcjonalny rozpylacz. Stosowany w chromatografii cienkowsarstwowej, przy lakierowaniu oraz do rozpylania różnych roztworów. Łatwy w użyciu: napełniony pojemnik wystarczy jedynie połączyć z nabojem. Rozpylacz można również stosować z innymi pojemnikami.

Butelka szklana o poj. 150 ml sprzedawana osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-5011	Rozpylacz ciśnieniowy - bez butelki
	2-5012	Butelka szklana do rozpylacza o poj. 150 ml

### Opis

Niedrogi i funkcjonalny rozpylacz. Stosowany w chromatografii cienkowsarstwowej, przy lakierowaniu oraz do rozpylania różnych roztworów. Łatwy w użyciu: napełniony pojemnik wystarczy jedynie połączyć z nabojem. Rozpylacz można również stosować z innymi pojemnikami. Rurka, połączenie gwintowe i pompka rozpylająca wykonane z HDPE. Nabój wypełniony gazem propan-butan.

Butelka szklana o poj. 150 ml sprzedawana osobno.