



## Fiolki z tworzywa gwintem krótkim ND9



Fiolki z tworzywa przystosowane do użytku we wszystkich powszechnie znanych autosamplerach. Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie substancjami lepкими.

**Wymiary:** 32 x 11,6 mm

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa  | Kolor     | Pojemność | Gwint | Szt./Op. |
|-----------|---------|--|-----------|-----------|-------|----------|
|           | 7-0680  | Fiolki TopSert z tworzywa TPX, przezroczyste, ze zintegrowanym mikrowkładem ze szkła | bezbarwne | 0,2 ml    | ND9   | 100 szt. |
|           | 7-0681  | Fiolki TopSert z tworzywa TPX, silanizowane, ze zintegrowanym mikrowkładem ze szkła  | bezbarwne | 0,2 ml    | ND9   | 100 szt. |
|           | 7-0682  | Fiolki TopSert z tworzywa TPX, ze zintegrowanym mikrowkładem ze szkła                | oranżowe  | 0,2 ml    | ND9   | 100 szt. |
|           | 7-0683  | Fiolki TopSert z tworzywa TPX, silanizowane, ze zintegrowanym mikrowkładem ze szkła  | oranżowe  | 0,2 ml    | ND9   | 100 szt. |
|           | 7-0684  | Fiolki z PP  | bezbarwne | 0,3 ml    | ND9   | 100 szt. |
|           | 7-0685  | Fiolki z PP  | oranżowe  | 0,3 ml    | ND9   | 100 szt. |
|           | 7-0686  | Fiolki z PP  | bezbarwne | 0,7 ml    | ND9   | 100 szt. |
|           | 7-0687  | Fiolki z PP, z oznaczeniami poziomu napełnienia, wewnętrzna część dna lekko wklęsła  | bezbarwne | 1,5 ml    | ND9   | 100 szt. |
|           | 7-0688  | Fiolki z PP, z oznaczeniami poziomu napełnienia, wewnętrzna część dna lekko wklęsła  | oranżowe  | 1,5 ml    | ND9   | 100 szt. |
|           | 7-0721  | Fiolki z TPX   | bezbarwne | 0,3 ml    | ND9   | 100 szt. |

### Opis

Fiolki z tworzywa przystosowane do użytku we wszystkich powszechnie znanych autosamplerach. Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie substancjami lepкими.

**Wymiary:** 32 x 11,6 mm

**Zakrętki prosimy zamawiać osobno.**