



## Rozdzielacze gruszkowe z podziałką i z zaworem prostym



Rozdzielacze gruszkowe z podziałką i z zaworem prostym. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Zgodne z normą ISO 4800.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa   | Pojemność | Szlif    |
|-----------|---------|---|-----------|----------|
|           | S-1546  | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i z zaworem prostym | 50 ml     | NS 19/26 |
|           | S-1547  | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i z zaworem prostym | 100 ml    | NS 19/26 |
|           | S-1548  | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i z zaworem prostym | 250 ml    | NS 29/32 |
|           | S-1549  | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i z zaworem prostym | 500 ml    | NS 29/32 |
|           | S-1550  | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i z zaworem prostym | 1000 ml   | NS 29/32 |
|           | S-1551  | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i z zaworem prostym | 2000 ml   | NS 29/32 |

### Opis

Rozdzielacze gruszkowe z podziałką i z zaworem prostym. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Zgodne z normą ISO 4800. Gruba ścianka i wzmocniony brzeg zapobiegają stłuczeniu podczas pracy i transportu. Idealnie oszlifowana szyjka NS ze szlifem zgodnym z normą DIN 12242. Podziałka objętości i napisy drukowane białą emalią. Dostarczany z korkiem PE i wymiennym kranem z PTFE, który nie wymaga smarowania.