



Miniekwykator - Bel-Art



Przeźroczysta, wysoka pokrywa poliwęglanowa z korkiem z polipropylenu i kranem z PTFE. Zamocowana na płytce podstawy (PP) za pomocą pierścienia nasadowego i dwóch blokad zatrzaskowych. Płytkę podstawy wyposażona w pierścień uszczelniający Buna-NO. Eksykator utrzymuje próżnię 740 mm Hg.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. wew.	Wys. wew.
	6-3000	Miniekwykator	102 mm	59 mm

Opis

Przeźroczysta, wysoka pokrywa poliwęglanowa z korkiem z polipropylenu i kranem z PTFE. Zamocowana na płytce podstawy (PP) za pomocą pierścienia nasadowego i dwóch blokad zatrzaskowych. Płytkę podstawy wyposażona w pierścień uszczelniający Buna-NO. Eksykator utrzymuje próżnię 740 mm Hg. Do urządzenia pasują statywy na próbki o śr. do 95 mm.

Wymiary: średnica 102 mm, wys. 59 mm