



Butelki z polistyrenu do wytrząsarek rolkowych

CORNING

Zapewniają optymalną adhezję komórek. Wykonane z czystego, optycznie przejrzystego polistyrenu. Jednoczęściowa konstrukcja bez łączeń. Certyfikowane. Wolne od pirogenów. Ze stwierdzoną zawartością endotoksyn mniejszą niż 0,5 EU/ml. Sterylizowane promieniami gamma. Skalowane (za wyjątkiem Nr-Art. 7-4151).

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Skalowanie | Pow. wzrostu | Szt./Op. |
|-----------|---------|--|------------|----------------------|----------|
| | 7-4151 | Butelki z polistyrenu do wytrząsarek, z zakrętką gwintową | nie | 490 cm ² | 40 szt. |
| | 7-4152 | Butelki z polistyrenu do wytrząsarek, z zakrętką Easy Grip | tak | 850 cm ² | 40 szt. |
| | 7-4153 | Butelki z polistyrenu do wytrząsarek, z zakrętką napowietrzającą Easy Grip | tak | 850 cm ² | 40 szt. |
| | 7-4154 | Butelki z polistyrenu do wytrząsarek, z zakrętką Quick Seal | tak | 1750 cm ² | 20 szt. |

Opis

Zapewniają optymalną adhezję komórek. Wykonane z czystego, optycznie przejrzystego polistyrenu. Jednoczęściowa konstrukcja bez łączeń. Certyfikowane. Wolne od pirogenów. Ze stwierdzoną zawartością endotoksyn mniejszą niż 0,5 EU/ml. Sterylizowane promieniami gamma. Skalowane (za wyjątkiem Nr-Art. 7-4151). Dostarczane wraz z zakrętkami nowego typu (wystarczy pół obrotu aby odkręcić lub założyć zakrętkę). Butelki 850 cm² są dostępne z zakrętką napowietrzającą i znakomicie nadają się do zastosowań wymagających trwałej wymiany gazów.