





















Kapsle ND20 z septą



Kapsle, kapsle Headspace oraz kapsle magnetyczne ND20, zmontowane z septami.

Septy **butylowe**, **butyl/PTFE**, **silikon/PTFE**, **Pharma-Fix**, **Silikon/folia aluminiowa**.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Septa	Twardość Shore'a	Szt./Op.
	7-0810	Kapsle aluminiowe, z otworem 10 mm	Butyl ciemnoszary	50° A	100 szt.
	7-0811	Kapsle Headspace, lakierowane bezbarwnie, z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem	Butyl ciemnoszary	50° A	100 szt.
	7-0813	Kapsle z obrysem środkowym, lakierowane bezbarwnie	Butyl ciemnoszary	50° A	100 szt.
	7-0814	Kapsle z obrysem całkowitym, lakierowane bezbarwnie	Butyl ciemnoszary	50° A	100 szt.
	7-0815	Kapsle aluminiowe, z otworem 10 mm	Butyl/PTFE szary	50° A	100 szt.
	7-0816	Kapsle Headspace, lakierowane bezbarwnie, z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem	Butyl/PTFE szary	50° A	100 szt.
	7-0817	Kapsle magnetyczne, lakierowane na kolor złoty, z otworem 8 mm	Butyl/PTFE szary	50° A	100 szt.
	7-0818	Kapsle z obrysem środkowym, lakierowane bezbarwnie	Butyl/PTFE szary	50° A	100 szt.
	7-0819	Kapsle z obrysem całkowitym, lakierowane bezbarwnie	Butyl/PTFE szary	50° A	100 szt.
	7-0820	Kapsle aluminiowe, z otworem 10 mm	Pharma-Fix butyl/PTFE	50° A	100 szt.
	7-0821	Kapsle Headspace, lakierowane bezbarwnie, z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem	Pharma-Fix butyl/PTFE	50° A	100 szt.
	7-0822	Kapsle magnetyczne, lakierowane na kolor złoty, z otworem 8 mm	Pharma-Fix butyl/PTFE	50° A	100 szt.
	7-0824	Kapsle z obrysem całkowitym, lakierowane bezbarwnie	Pharma-Fix butyl/PTFE	50° A	100 szt.
	7-0825	Kapsle aluminiowe, z otworem 10 mm	Silikon niebieski przezroczysty / PTFE biały	45° A	100 szt.
	7-0826	Kapsle Headspace, lakierowane bezbarwnie, z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem	Silikon niebieski przezroczysty / PTFE biały	45° A	100 szt.
	7-0827	Kapsle magnetyczne, lakierowane na kolor złoty, z otworem 8 mm	Silikon niebieski przezroczysty / PTFE przezroczysty	45° A	100 szt.
	7-0830	Kapsle z obrysem całkowitym, lakierowane bezbarwnie	Silikon niebieski przezroczysty / PTFE przezroczysty	45° A	100 szt.

	7-0831	Kapsle aluminiowe, z otworem 10 mm	Silikon biały/PTFE beżowy	45° A	100 szt.
	7-0832	Kapsle Headspace, lakierowane bezbarwnie, z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem	Silikon biały/PTFE beżowy	45° A	100 szt.
	7-0833	Kapsle aluminiowe, z otworem 10 mm	Silikon biały/folia aluminiowa srebrna	50° A	100 szt.
	7-0834	Kapsle Headspace, lakierowane bezbarwnie, z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem	Silikon biały/folia aluminiowa srebrna	50° A	100 szt.

Opis

Kapsle, kapsle Headspace oraz kapsle magnetyczne ND20, zmontowane z septami.

1. Septy butylowe, ciemnoszare.

Odporne na temperatury: od -40°C do 120°C.

Nadają się do analiz bezkrytycznych.

Grubość: 3,0 mm.

2. Septy butylowe/z tworzywa PTFE szare.

Odporne na temperatury: od -40°C do 120°C.

Całkowicie pokryte tworzywem PTFE.

Grubość: 3,0 mm.

3. Septy z silikonu/z tworzywa PTFE.

Odporne na temperatury: od -60°C do 200°C.

Do lekkiego nakłuwania.

Do analiz krytycznych.

Grubość: 3,0 mm.

Silikon biały/PTFE beżowy, grubość: 3,2 mm

4. Septy Pharma-Fix.

Specjalnie uformowane krążki, pokryte tworzywem PTFE jedynie w obszarze styczności z próbką. Uszczelnione na szklanych krawędziach elastycznym butylem lub silikonem.

Odporność temperaturowa: patrz wyżej.

Grubość: 3,0 mm.

5. Silikon/folia aluminiowa.

Odporność temperaturowa: od -60°C do 220°C.

Stosowane często na urządzeniach Perkin Elmer.

Grubość: 3,0 mm.