



## Markery olejowe Edding 751



Markery olejowe o wysokiej odporności na działanie rozpuszczalnika, ścieranie oraz wysokie temperatury. Nadają się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Intensywne kolory zapewniają idealne krycie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szer. końcówki
	B-1711	Marker olejowy Edding 751	czarny	1-2 mm
	B-1712	Marker olejowy Edding 751	czerwony	1-2 mm
	B-1713	Marker olejowy Edding 751	niebieski	1-2 mm
	B-1714	Marker olejowy Edding 751	zielony	1-2 mm
	B-1715	Marker olejowy Edding 751	żółty	1-2 mm
	B-1716	Marker olejowy Edding 751	biały	1-2 mm
	B-1717	Marker olejowy Edding 751	złoty	1-2 mm
	B-1718	Marker olejowy Edding 751	srebrny	1-2 mm

### Opis

Marker olejowy Edding 751 z okrągłą końcówką piszącą o szerokości 1-2 mm. Tusz przypominający farbę jest szybko schnący i bezwonny (bez dodatku toluenu/ksylenu). Marker jest odporny na warunki atmosferyczne oraz światło i ścieranie. Wszystkie kolory są wytrzymałe na działanie temperatury do 400°C, a kolor biały, niebieski, srebrny i żółty do 1000°C. Markery idealnie nadają się do wysoce kryjącego i przede wszystkim trwałego znakowania materiałów zarówno ciemnych, jak i przezroczystych, np. metalu, plastiku czy szkła. Zapewniają dobrą widoczność oznaczenia nawet przy słabych warunkach oświetleniowych. Markery posiadają metalową obudowę wysokiej jakości.

**Kolor biały rekomendowany jest przez Lufthansa Technik.**

Zalety markerów:

- permanentne,
- szybkoschnące,
- odporne na: wysoką temperaturę, ścieranie, działanie światła i rozpuszczalnika,
- bezwonne.