



Podnośnik Poly-Jaque



Lekki i stabilny. Odporny na korozję. Wykonany z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym. Gwarantuje bezproblemowe podnoszenie i opuszczanie. Wysoka odporność termiczna i wytrzymałość na działanie chemikaliów. Wysokość regulowana bezstopniowo za pomocą śruby w zakresie od 90 mm do 305 mm. Śruby przegubowe powlekane teflonem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Regulacja wysokości	Wym. płyty	Maks. obciążenie
	6-2565	Podnośnik "Poly-Jaque"	90 - 305 mm	165 x 159 mm	7 kg

Opis

Lekki i stabilny. Odporny na korozję. Wykonany z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym. Gwarantuje bezproblemowe podnoszenie i opuszczanie. Wysoka odporność termiczna i wytrzymałość na działanie chemikaliów. Wysokość regulowana bezstopniowo za pomocą śruby w zakresie od 90 mm do 305 mm. Śruby przegubowe powlekane teflonem.

Maksymalne obciążenie do: 7 kg.

Wymiary powierzchni podnośnika: 165 x 159 mm.